

Sistemax

il sistema brillante

www.sistemax.it



Sistemax

il sistema brillante

GSS + FST

PASTA LUCIDANTE AD ALTE PRESTAZIONI

POLISH RAPIDO ULTRA BRILLANTE

PASTA ABRASIVA UNICA
VARIA AUTONOMAMENTE
IL LIVELLO DI TAGLIO
PER UNA ABRASIONE PROGRESSIVA.
CONSENTE UNA RAPIDA ED EFFICACE
LUCIDATURA DI TUTTE LE VERNICI

POLISH ULTRA RAPIDO E ULTRA BRILLANTE
SI APPLICA CON UNA SOLA OPERAZIONE
AUMENTA LA BRILLANTEZZA E LA PROTEZIONE
ELIMINA RESIDUI DI ALTRI POLISH
PUO' ESSERE IMPIEGATO SU OGNI SUPERFICIE

CICLO DI APPLICAZIONE

1

GSS



LUCIDARE IN ROTATIVO

-Applicare sulla lucidatrice rotativa "LCD M180" il tampone "AGN GREY" dotato del platorello ammortizzato "MDP150" (per vernici carteggiate) oppure il tampone "TGL 165" dotato del platorello "SUPP TGL".

- Versare una goccia di "GSS" sulla superficie (circa 15g/m²) e lavorare con la lucidatrice a 1.500 - 1.800 giri/min. esercitando una buona pressione.

2

GSS



LUCIDARE IN ROTOORBITALE

-Applicare sulla lucidatrice rotoorbitale pneumatica "STX 150" il tampone "TAB-135".

- Sfruttare i residui di prodotto o, se necessario, versare una goccia di "GSS" sulla superficie (circa 5g/m²) e lavorarla con la lucidatrice esercitando movimenti rapidi e poca pressione.

3

FST



NEBULIZZARE IL POLISH

-Nebulizzare il polish "FST" sulla superficie (circa 5g/m²).

4

FST



DISTENDERE IL POLISH

A mano:
- Tirare a lucido la superficie impiegando la spugna morbida a mano "SPG POL" ed esercitando poca pressione e movimenti regolari.

A macchina:
- Applicare sulla lucidatrice rotoorbitale pneumatica "STX 150" il tampone nero ultramorbidissimo "BLP".
- Tirare a lucido la superficie impiegando la lucidatrice ed esercitando poca pressione e movimenti regolari.